

## Anslutningselement H16,0/25,5X BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typ               | H16,0/25,5X BL SV                     |
| Art.nr.           | <a href="#">9006870000</a>            |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 26 mm, 12 mm, blå |
| GTIN (EAN)        | 4008190332327                         |
| Frp               | 100 Stück                             |
| Förpackning       | Multipackpåse                         |

**Anslutningselement  
H16,0/25,5X BL SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 25,5 mm | Byggbredd (tum) | 1,004 inch |
| Nettovikt | 0,93 g  |                 |            |

**Tekniska data**

|           |          |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

**Ändhylsor**

|                          |         |                            |                    |
|--------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| Avisoleringslängd        | 26 mm   | Kontaktytans diameter (D1) | 6 mm               |
| Kontaktytans längd (L2)  | 12 mm   | Kragdiameter (D2)          | 11,9 mm            |
| L1 i mm                  | 25,5 mm | Ledardiameter              | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 6   | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,2 mm             |
| Tjocklek plastkrage (S2) | 0,3 mm  | färgkod                    | Weidmüller         |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

### Anslutningselement H16,0/25,5X BL SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Bildliknande

