


**Anslutningselement
H10/24S ZH EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H10/24S ZH EB
Art.nr.	9018860000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 17 mm, 12 mm, elfenben
GTIN (EAN)	4032248105816
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H10/24S ZH EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	24 mm	Byggbredd (tum)	0,945 inch
Nettovikt	0,86 g		

Tekniska data

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	17 mm	Kontaktytans diameter (D1)	6,5 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragbredd (B)	7,6 mm
Kraghöjd	13,4 mm	L1 i mm	24 mm
Ledardiameter	10 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 8
Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,5 mm
färgkod	Weidmüller		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	WSCAD, EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**Anslutningselement
H10/24S ZH EB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

