

**Anslutningselement
H0,75/14D GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Typ | H0,75/14D GR |
| Art.nr. | 9019040000 |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, grå |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 |
| Frp | 500 Stück |
| Förpackning | lös |

**Anslutningselement
H0,75/14D GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 14 mm | Byggbredd (tum) | 0,551 inch |
| Nettovikt | 0,08 g | | |

Tekniska data

| | |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| Avisoleringslängd | 10 mm | Kontaktytans diameter (D1) | 1,2 mm |
| Kontaktytans längd (L2) | 8 mm | Kragdiameter (D2) | 2,8 mm |
| L1 i mm | 14 mm | Ledardiameter | 0,75 mm ² |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 18 | Metallkapseltjocklek (S1) | 0,15 mm |
| Militärisk beteckning | T 20A 004 A | Tjocklek plastkrage (S2) | 0,25 mm |
| färgkod | DIN | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

| | |
|----------------------|--|
| Broschyr/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Teknikuppgifter | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Teknikuppgifter Data | STEP |

Datablad

**Anslutningselement
H0,75/14D GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

