

## Anslutningselement H0,75/16D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typ               | H0,75/16D GR                          |
| Art.nr.           | <a href="#">9019050000</a>            |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, grå |
| GTIN (EAN)        | 4008190033002                         |
| Frp               | 500 Stück                             |
| Förpackning       | lös                                   |

**Anslutningselement  
H0,75/16D GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |                 |           |
|-----------|--------|-----------------|-----------|
| Bredd     | 16 mm  | Byggbredd (tum) | 0,63 inch |
| Nettovikt | 0,09 g |                 |           |

**Tekniska data**

|           |          |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

**Ändhylsor**

|                         |             |                            |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| Avisoleringslängd       | 12 mm       | Kontaktytans diameter (D1) | 1,2 mm               |
| Kontaktytans längd (L2) | 10 mm       | Kragdiameter (D2)          | 2,8 mm               |
| L1 i mm                 | 16 mm       | Ledardiameter              | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 18      | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,15 mm              |
| Militärisk beteckning   | T 20A 006 A | Tjocklek plastkrage (S2)   | 0,25 mm              |
| färgkod                 | DIN         |                            |                      |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                     |

### Anslutningselement H0,75/16D GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Bildliknande

