

**Anslutningselement  
H35,0/32D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H35,0/32D R
Art.nr.	<a href="#">9019320000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 19 mm, 18 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190111847
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement  
H35,0/32D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	1,4 g		

**Tekniska data**

Utförande	isolerad
-----------	----------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	19 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	18 mm	Kragdiameter (D2)	12,7 mm
L1 i mm	32 mm	Ledardiameter	35 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 032 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	DIN		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>