

Anslutningselement H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/26T OR
Art.nr.	9021120000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 20 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190092825
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H4,0/26T OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	0,42 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	20 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	18 mm	Kragdiameter (D2)	4,8 mm
L1 i mm	26 mm	Ledardiameter	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 023 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Anslutningselement H4,0/26T OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

