

**Anslutningselement  
H16,0/22T W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H16,0/22T W
Art.nr.	<a href="#">9021170000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 15 mm, 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190151478
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement  
H16,0/22T W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	22 mm	Byggbredd (tum)	0,866 inch
Nettovikt	0,71 g		

**Tekniska data**

Utförande isolerad

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	15 mm	Kontaktytans diameter (D1)	5,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	12 mm	Kragdiameter (D2)	8,8 mm
L1 i mm	22 mm	Ledardiameter	16 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 6	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 025 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	Telemecanique		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>