

**Anslutningselement
H25,0/30T SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H25,0/30T SW
Art.nr.	9021190000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 18 mm, 16 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190115166
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H25,0/30T SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	1,16 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	18 mm	Kontaktytans diameter (D1)	7,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	16 mm	Kragdiameter (D2)	11,2 mm
L1 i mm	30 mm	Leddiameter	25 mm ²
Leddiameter, AWG, max	AWG 3	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 030 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP