

**Anslutningselement
H4,0/18T OR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18T OR SV
Art.nr.	9021250000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190159313
Frp	250 Stück
Förpackning	Multipackpåse

**Anslutningselement
H4,0/18T OR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Nettovikt	0,304 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	4,8 mm
L1 i mm	18 mm	Ledardiameter	4 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**Anslutningselement
H4,0/18T OR SV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

