

Anslutningselement H1,5/14T SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14T SW BD
Art.nr.	9021960000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190262389
Frp	500 Stück
Förpackning	Bandvara

**Anslutningselement
H1,5/14T SW BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Nettovikt	0,12 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad
-----------	----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	3,9 mm
L1 i mm	15 mm	Leddiameter	1,5 mm ²
Leddiameter, AWG, max	AWG 16	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm	färgkod	Telemecanique

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------

Anslutningselement H1,5/14T SW BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

