

Tillbehör
BIT E6,3 PH2x70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Krysspårs-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

Allmänna beställningsdata

Typ	BIT E6,3 PH2x70
Art.nr.	9024090000
Artikelbeteckning	Skruvmejselinsats, Klinglängd: 70 mm, Klingmått krysspår: 2
GTIN (EAN)	4008190870720
Frp	5 Stück

Tillbehör BIT E6,3 PH2x70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2,756 inch
vikt	7,6 g	Nettovikt	15,2 g

Skruvverktyg

Form	E 6,3 DIN 3126, Crosshead	Klinglängd	70 mm
Klingmått krysspår	2	storlek	2

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------