

**Anslutningselement
H50,0/22S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



För ledare på 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvaniskt förtent
Måttolerans enligt DIN 46228 del 1
• Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Typ	H50,0/22S
Art.nr.	9025880000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, oisolerad, 22 mm
GTIN (EAN)	4008190180430
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H50,0/22S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	22 mm	Byggbredd (tum)	0,866 inch
Nettovikt	2,02 g		

Tekniska data

Utförande	oisolerad
-----------	-----------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	22 mm	Kontaktytans diameter (D1)	10,3 mm
Kragdiameter (D2)	13 mm	L1 i mm	22 mm
Leddiameter	50 mm ²	Leddiameter, AWG, max	AWG 1

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad**Anslutningselement
H50,0/22S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Bildliknande**