
Anslutningselement
H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H95,0/44 R
Art.nr.	9028210000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 31 mm, 25 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190891589
Frp	25 Stück
Förpackning	lös

Anslutningselement H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	44 mm	Byggbredd (tum)	1,732 inch
Nettovikt	5,2 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	31 mm	Kontaktytans diameter (D1)	14,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	25 mm	Kragdiameter (D2)	18 mm
L1 i mm	44 mm	Ledardiameter	95 mm²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 3/0	Metallkapseltjocklek (S1)	0,35 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,6 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP