
Anslutningselement
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/14DS GR
Art.nr.	9028520000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248049035
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

Anslutningselement
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Nettovikt	0,222 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,8 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	4,8 mm
L1 i mm	14 mm	Ledardiameter	4 mm²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Militärisk beteckning	T 20A 023 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	WSCAD, EPLAN

Anslutningselement
H4,0/14DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

