

**Anslutningselement  
H0,75/14DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Typ               | H0,75/14DS GR                        |
| Art.nr.           | <a href="#">9028580000</a>           |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, grå |
| GTIN (EAN)        | 4032248159475                        |
| Frp               | 500 Stück                            |
| Förpackning       | lös                                  |

**Anslutningselement  
H0,75/14DS GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 14 mm   | Byggbredd (tum) | 0,551 inch |
| Nettovikt | 0,094 g |                 |            |

**Tekniska data**

|           |          |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

**Ändhylsor**

|                          |         |                            |                      |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------|
| Avisoleringslängd        | 10 mm   | Kontaktytans diameter (D1) | 1,2 mm               |
| Kontaktytans längd (L2)  | 8 mm    | Kragdiameter (D2)          | 3,4 mm               |
| L1 i mm                  | 14 mm   | Ledardiameter              | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 18  | Metallkapseltjocklek (S1)  | 0,15 mm              |
| Tjocklek plastkrage (S2) | 0,25 mm | färgkod                    | DIN                  |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog     | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Teknikuppgifter      | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">STEP</a>                 |

### Anslutningselement H0,75/14DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Bildliknande

