

Anslutningselement H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/22DS R ZH
Art.nr.	9036330000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 14 mm, röd
GTIN (EAN)	4032248338566
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H1,0/22DS R ZH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	22 mm	Byggbredd (tum)	0,866 inch
Nettovikt	0,212 g		

Tekniska data

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	21 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2 mm
Kontaktytans längd (L2)	14 mm	L1 i mm	22 mm
Ledardiameter	1 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 17
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP

Anslutningselement H1,0/22DS R ZH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

