

**Anslutningselement  
H1,5/26 ZH R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H1,5/26 ZH R
Art.nr.	<a href="#">9037310000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190492786
Frp	100 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement  
H1,5/26 ZH R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Nettovikt	0,26 g		

**Tekniska data**

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	21 mm	Kontaktytans diameter (D1)	2,2 mm
Kontaktytans längd (L2)	18 mm	Kragbredd (B)	3,6 mm
Kraghöjd	6,5 mm	L1 i mm	26 mm
Ledardiameter	1,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	Weidmüller		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>

**Datablad**

**Anslutningselement  
H1,5/26 ZH R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Bildliknande**

