

**Anslutningselement  
H16,0/38 ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



För ledare: 2 x 16,0 mm<sup>2</sup> (2 x AWG 6)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H16,0/38 ZH GN
Art.nr.	<a href="#">9037370000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190492847
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement  
H16,0/38 ZH GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	38 mm	Byggbredd (tum)	1,496 inch
Nettovikt	1,82 g		

**Tekniska data**

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	29 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	25 mm	Kragbredd (B)	9,5 mm
Kraghöjd	17,2 mm	L1 i mm	38 mm
Ledardiameter	16 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, AWG, max	AWG 6
Metallkapseltjocklek (S1)	0,3 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,6 mm
färgkod	Weidmüller		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">STEP</a>