

**Anslutningselement
H0,5/16D ZH W**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/16D ZH W
Art.nr.	9037390000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190492878
Frp	500 Stück
Förpackning	lös

**Anslutningselement
H0,5/16D ZH W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	0,12 g		

Tekniska data

Utförande	Tvilling-ändhylsa
-----------	-------------------

Ändhylsor

Avisoleringslängd	13 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,4 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragbredd (B)	3 mm
Kraghöjd	5 mm	L1 i mm	16 mm
Ledardiameter	0,5 mm ²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 20
Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,3 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**Anslutningselement
H0,5/16D ZH W**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

