
Anslutningselement
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



För ledare: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)
- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H16,0/38D ZH BL
Art.nr.	9037600000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 29 mm, 25 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190493196
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

Anslutningselement
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	38 mm	Byggbredd (tum)	1,496 inch
Nettovikt	1,86 g		

Tekniska data

Utförande	Tvilling-ändhylsa

Ändhylsor

Avisoleringslängd	29 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	25 mm	Kragbredd (B)	9,5 mm
Kraghöjd	17,2 mm	L1 i mm	38 mm
Ledardiameter	16 mm²	Ledardiameter, AWG, max	AWG 6
Metallkapseltjocklek (S1)	0,3 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0,6 mm
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP