


Flatstiftsanslutningar LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M5 V
Art.nr.	9200100000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409860
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	22,6 mm	Byggbredd (tum)	0,89 inch
Djup	5,9 mm	Byggdjup (tum)	0,232 inch
Nettovikt	0,6 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	0,75 mm	Dimension	M 5
Dimension (bult)	M 5	Innerdiameter (d1)	5,3 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	röd	Plastkragediameter (D)	4 mm
Plastkragelängd (b)	11,3 mm	Ytterdiameter (d)	8 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN