


Flatstiftsanslutningar LIR 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 2,5M5 V
Art.nr.	9200180000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
LIR 2,5M5 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	23,8 mm	Byggbredd (tum)	0,937 inch
Djup	6,2 mm	Byggdjup (tum)	0,244 inch
Nettovikt	0,71 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	0,8 mm	Dimension	M 5
Dimension (bult)	M 5	Innerdiameter (d1)	5,3 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	4,5 mm
Plastkragelängd (b)	11,3 mm	Ytterdiameter (d)	8,5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN