


## Flatstiftsanslutningar LIR 2,5M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 2,5M6 V
Art.nr.	<a href="#">9200190000</a>
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410019
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar  
LIR 2,5M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	27,3 mm	Byggbredd (tum)	1,075 inch
Djup	6,2 mm	Byggdjup (tum)	0,244 inch
Nettovikt	1,12 g		

**Anslutning**

Anslutningstäthet (S1)	0,8 mm	Dimension	M 6
Dimension (bult)	M 6	Innerdiameter (d1)	6,4 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	4,5 mm
Plastkragelängd (b)	11,3 mm	Ytterdiameter (d)	12 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>