

**Flatstiftsanslutningar
LIR 2,5M8 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolerade ringkabelskor av PVC**

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 2,5M8 V
Art.nr.	9200200000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410026
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
LIR 2,5M8 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	29,3 mm	Byggbredd (tum)	1,154 inch
Djup	6,2 mm	Byggdjup (tum)	0,244 inch
Nettovikt	1,002 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	0,8 mm	Dimension	M 8
Dimension (bult)	M 8	Innerdiameter (d1)	8,4 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	4,5 mm
Plastkragelängd (b)	11,3 mm	Ytterdiameter (d)	14 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN