


Flatstiftsanslutningar LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 6M8 V
Art.nr.	9200260000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10088
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
LIR 6M8 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	35,1 mm	Byggbredd (tum)	1,382 inch
Nettovikt	2,44 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	1 mm	Dimension	M 8
Dimension (bult)	M 8	Innerdiameter (d1)	8,4 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	gul	Plastkragediameter (D)	6,4 mm
Plastkragelängd (b)	14,15 mm	Ytterdiameter (d)	15 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN