

Flatstiftsanslutningar LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIS 1,5M3 V
Art.nr.	9200290000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm² - 1.5 mm², röd
GTIN (EAN)	4032248410118
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
LIS 1,5M3 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	22,4 mm	Byggbredd (tum)	0,882 inch
Djup	5,8 mm	Byggdjup (tum)	0,228 inch
Nettovikt	0,68 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	0,75 mm	Dimension	M 3
Dimension (bult)	M 3	Innerdiameter (d1)	3,2 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	röd	Plastkragediameter (D)	4 mm
Plastkragelängd (b)	11,3 mm	Ytterdiameter (d)	5,7 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	17-13-01-02
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

