

Flatstiftsanslutningar LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIS 2,5M5 V
Art.nr.	9200380000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blå
GTIN (EAN)	4032248410224
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	22,9 mm	Byggbredd (tum)	0,902 inch
Djup	6,1 mm	Byggdjup (tum)	0,24 inch
Nettovikt	0,78 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	0,8 mm	Dimension	M 5
Dimension (bult)	M 5	Innerdiameter (d1)	5,3 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	4,5 mm
Plastkragelängd (b)	11,3 mm	Ytterdiameter (d)	8,1 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar LIS 2,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

