

**Flatstiftsanslutningar
LIS 6M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIS 6M4 V
Art.nr.	9200410000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410255
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
LIS 6M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	25,9 mm	Byggbredd (tum)	1,02 inch
Djup	8 mm	Byggdjup (tum)	0,315 inch
Nettovikt	1,63 g		

Anslutning

Anslutningstäthet (S1)	1 mm	Dimension	M 4
Dimension (bult)	M 4	Innerdiameter (d1)	4,3 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	gul	Plastkragediameter (D)	6,4 mm
Plastkragelängd (b)	14,15 mm	Ytterdiameter (d)	9 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Datablad**Flatstiftanslutningar
LIS 6M4 V**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar