

Flatstiftsanslutningar LIP 6R14 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 6R14 V
Art.nr.	9200480000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410323
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
LIP 6R14 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	28,15 mm	Byggbredd (tum)	1,108 inch
Djup	8 mm	Byggdjup (tum)	0,315 inch
Nettovikt	1,7 g		

Anslutning

Dimension	14.0 mm	Dimension (stiftlängd)	14 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	gul	Plastkragediameter (D)	6,4 mm
Plastkragelängd (b)	14,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
LIP 6R14 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**