

**Flatstiftsanslutningar
LIB 1,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 1,5B25 VF
Art.nr.	9200490000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm² - 1.5 mm², röd
GTIN (EAN)	4032248410330
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
LIB 1,5B25 VF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0,236 inch
Nettovikt	1,19 g		

Anslutning

Dimension	24,5 mm	Dimension (stiftlängd)	24,5 mm
Isolering	finns	Leddiameter, max.	1,5 mm ²
Leddiameter, min.	0,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	röd	Plastkragediameter (D)	3,8 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog

[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Flatstiftsanslutningar LIB 1,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

