

**Flatstiftsanslutningar  
LIB 2,5B25 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	LIB 2,5B25 VF
Art.nr.	<a href="#">9200500000</a>
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
GTIN (EAN)	4032248410347
Frp	100 Stück

## Datablad

### Flatstiftsanslutningar LIB 2,5B25 VF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	26 mm	Byggbredd (tum)	1,024 inch
Djup	6,2 mm	Byggdjup (tum)	0,244 inch
Nettovikt	1,38 g		

### Anslutning

Dimension	24,5 mm	Dimension (stiftlängd)	24,5 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	4,3 mm

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Datablad****Flatstiftanslutningar  
LIB 2,5B25 VF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**