

**Flatstiftsanslutningar
LIB 6B26 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | LIB 6B26 VF |
| Art.nr. | 9200510000 |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul |
| GTIN (EAN) | 4032248410354 |
| Frp | 100 Stück |

**Flatstiftsanslutningar
LIB 6B26 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Bredd | 26 mm | Byggbredd (tum) | 1,024 inch |
| Djup | 8,3 mm | Byggdjup (tum) | 0,327 inch |
| Nettovikt | 2,15 g | | |

Anslutning

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Dimension | 26.0 mm | Dimension (stiftlängd) | 26 mm |
| Isolering | finns | Ledardiameter, max. | 6 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 4 mm ² | Material/plaster | PVC |
| Märkningsfärg | gul | Plastkragediameter (D) | 6 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001052 | ETIM 4.0 | EC001052 |
| ETIM 5.0 | EC001059 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 | | |

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad**Flatstiftanslutningar
LIB 6B26 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar