

Flatstiftsanslutningar LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F488 R
Art.nr.	9200530000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kablskarvhylsor, 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248410378
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	19,2 mm	Byggbredd (tum)	0,756 inch
Djup	5,7 mm	Byggdjup (tum)	0,224 inch
Nettovikt	0,71 g		

Anslutning

Dimension	4,8 x 0,8 mm	Dimension (flatstift)	4,8 x 0,8 mm
Isolering	finns	Kontaktbredd (d2)	4,8 mm
Kontaktthet (d3)	0,8 mm	Ledardiameter, max.	1,5 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	röd	Plastkragediameter (D)	4 mm
Plastkragelängd (b)	10 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar LIF 1,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

