

Flatstiftsanslutningar LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 2,5F488 R
Art.nr.	9200550000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10392
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
LIF 2,5F488 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	19,2 mm	Byggbredd (tum)	0,756 inch
Djup	6,4 mm	Byggdjup (tum)	0,252 inch
Nettovikt	0,75 g		

Anslutning

Dimension	4,8 x 0,8 mm	Dimension (flatstift)	4,8 x 0,8 mm
Isolering	finns	Kontaktbredd (d2)	4,8 mm
Kontaktthet (d3)	0,8 mm	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	5 mm
Plastkragelängd (b)	10 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Datablad

**Flatstiftanslutningar
LIF 2,5F488 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

