


## Flatstiftsanslutningar LIF 1,5T638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Isolerade flatstiftshylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | LIF 1,5T638 R                                                                 |
| Art.nr.           | <a href="#">9200610000</a>                                                    |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, Isolerade<br>kabelskarvhylsor, 0.5 mm² - 1.5 mm², röd |
| GTIN (EAN)        | 4032248410453                                                                 |
| Frp               | 100 Stück                                                                     |

## Flatstiftsanslutningar LIF 1,5T638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Bredd     | 20,8 mm | Byggbredd (tum) | 0,819 inch |
| Djup      | 7,6 mm  | Byggdjup (tum)  | 0,299 inch |
| Nettovikt | 1,35 g  |                 |            |

### Anslutning

|                     |                     |                        |                     |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Dimension           | 6,3 x 0,8 mm        | Dimension (flatstift)  | 6,3 x 0,8 mm        |
| Isolering           | finns               | Kontaktbredd (d2)      | 6,3 mm              |
| Kontaktthet (d3)    | 0,8 mm              | Ledardiameter, max.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Material/plaster       | PVC                 |
| Märkningsfärg       | röd                 | Plastkragediameter (D) | 4 mm                |
| Plastkragelängd (b) | 10 mm               |                        |                     |

### Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000149    | ETIM 4.0   | EC000524    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Downloads

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN</a>                |