

Flatstiftsanslutningar LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 6F638 RF
Art.nr.	9200660000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410507
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	24,5 mm	Byggbredd (tum)	0,965 inch
Djup	8,2 mm	Byggdjup (tum)	0,323 inch
Nettovikt	1,9 g		

Anslutning

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (flatstift)	6,3 x 0,8 mm
Isolering	helisolerad	Kontaktbredd (d2)	6,3 mm
Kontaktthet (d3)	0,8 mm	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	gul	Plastkragediameter (D)	6,8 mm
Plastkragelängd (b)	13 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000616	ETIM 4.0	EC000616
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-03
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-44-03-92
eClass 9.1	27-40-02-90		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar LIF 6F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

