

**Flatstiftsanslutningar  
LID 1,5M4 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Isolerade rundstift av PVC med kopparhylsa**

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	LID 1,5M4 R
Art.nr.	<a href="#">9200670000</a>
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , röd
GTIN (EAN)	4032248410514
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar**  
**LID 1,5M4 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	20,8 mm	Byggbredd (tum)	0,819 inch
Djup	5,7 mm	Byggdjup (tum)	0,224 inch
Nettovikt	0,7 g		

**Anslutning**

Dimension	ø 4 mm	Dimension (rundstickpropp)	ø 4 mm
Isolering	finns	Ledardiameter, max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	röd	Plastkragediameter (D)	4 mm
Plastkragelängd (b)	10 mm	Ytterdiameter (d)	4 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------

**Datablad****Flatstiftanslutningar  
LID 1,5M4 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**