

**Flatstiftsanslutningar
LID 2,5F5 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Hel isolerade stifthylsor av PVC med kopparhylsa**

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LID 2,5F5 RF
Art.nr.	9200710000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blå
GTIN (EAN)	4032248410552
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
LID 2,5F5 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	23 mm	Byggbredd (tum)	0,906 inch
Djup	8,2 mm	Byggdjup (tum)	0,323 inch
Nettovikt	1,32 g		

Anslutning

Dimension	ø 5 mm	Dimension (rundstickpropp)	ø 5 mm
Isolering	helisolerad	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Plastkragediameter (D)	5 mm
Plastkragelängd (b)	11,5 mm	Ytterdiameter (d)	5 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000149	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Datablad

**Flatstiftanslutningar
LID 2,5F5 RF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

