

**Tillbehör**  
**BIT E6.3 1.2X6.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

1/4" - Sexkantfäste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt maskinanslutning (DMS3)

Krysspår-Bits DIN 5264, Fäste 1/4" E6,3 DIN 3126

**Allmänna beställningsdata**

Typ	BIT E6.3 1.2X6.5X110
Art.nr.	<a href="#">9205650000</a>
Artikelbeteckning	Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 6.5 mm, Klinglängd: 110 mm, Klingtjocklek: 1.2 mm
GTIN (EAN)	4032248772957
Frp	5 Stück

**Tillbehör**  
**BIT E6.3 1.2X6.5X110****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	110 mm	Byggbredd (tum)	4,331 inch
vikt	28 g	Nettovikt	24 g

**Skruvverktyg**

Form	E 6,3 DIN 3126, Spår	Klingbredd (B)	6,5 mm
Klinglängd	110 mm	Klingtjocklek	1,2 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------