

SAI-SK-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Skyddskåpor skyddar oanslutna kontaktingångar mot extern inverkan.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-SK-M12
Art.nr.	9456050000
Artikelbeteckning	Skyddade komponentgrupper, Skyddskåpa
GTIN (EAN)	4008190304058
Frp	30 Stück

SAI-SK-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,633 g
-----------	---------

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-25 °C +70 °C
----------------------	---------------

Allmänna data

Förskruvningar	M 12	Kapslingsmaterial	PA 66
Material	PA 66	Skyddsklass	IP68
Temperaturområde kapsling	-20 ... +90 °C		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 8.1	27-06-92-90	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-02-08		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	--