

**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MP MPC 12/12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



MPC-serien, Montageplattor, 1,5 mm stålplåt, förzinkad

Allmänna beställningsdata

Typ	MP MPC 12/12
Art.nr.	9535550000
Artikelbeteckning	MPC (tom kapsling i polykarbonat), Montageplatta, Montageplatta, Material: Stålplåt, förzinkad
GTIN (EAN)	4032248009275
Frp	10 Stück

**MPC (tom kapsling i polykarbonat)
MP MPC 12/12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	109,2 g
-----------	---------

Allmän information tillbehör

Material	Stålplåt, förzinkad	Montagesätt	skruvad
----------	---------------------	-------------	---------

Allmänna uppgifter

Material	Stålplåt, förzinkad
----------	---------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD