


**Tillbehör  
SSCH 6X6X1000 CU/SN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktillustration**

Avbildning liknande

**Ledningsdragning för byggnadsinstallation**

För byggnadsinstallation erbjuder vi ett komplett system som rör sig runt 10×3-kopparskenan och innefattar perfekt koordinerade komponenter: från installationsplintar, nolledarplintar och fördelar-plintar till omfattande tillbehör som samlingsskenor och hållare för dessa.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Typ               | SSCH 6X6X1000 CU/SN              |
| Art.nr.           | <a href="#">0571300000</a>       |
| Artikelbeteckning | Tillbehör, Samlingsskena, Koppar |
| GTIN (EAN)        | 4008190015039                    |
| Frp               | 1 m                              |

**Tillbehör**  
**SSCH 6X6X1000 CU/SN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |          |                 |            |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Bredd     | 6 mm     | Byggbredd (tum) | 0,236 inch |
| Höjd      | 1 000 mm | Bygghöjd (tum)  | 39,37 inch |
| Djup      | 6 mm     | Byggdjup (tum)  | 0,236 inch |
| Nettovikt | 320 g    |                 |            |

**Märkdata**

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 140 A |
|-----------|-------|

**Materialdata**

|          |        |     |           |
|----------|--------|-----|-----------|
| Material | Koppar | Yta | förtennad |
| Färgkod  | Silver |     |           |

**Ytterligare tekniska data**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000485    | ETIM 4.0   | EC000485    |
| ETIM 5.0   | EC000485    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-40-06-06 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-39 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 |            |             |

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Downloads**

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Broschyr/Katalog      | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Teknikuppgifter       | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Teknikuppgifter Data  | <a href="#">STEP</a>                            |