Industriellt Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bärskeneutgångar, utförande koppling USB (A-A) enligt IEC 61076-3-107

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-TO-USB
Art.nr.	8946960000
Artikelbeteckning	Montageskene-uttag, USB, IP20
GTIN (EAN)	4032248734955
Frp	1 Stück

Industriellt Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	38,3 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Installation temperature	
Temperaturområde Montage, max.	70 °C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Anslutning 1	USB A	Anslutning 2	USB A
Koppling	USB	Färgkod	ljusgrå
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	TS 35
Skyddsklass	IP20		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-107

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC000313
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-20	eClass 9.1	19-17-01-25

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Industriellt Ethernet
IE-TO-USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Ritning

