Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Servicegränssnitt FrontCom® Micro med RJ45 i IP65

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCM-RJ45-FJ-A
Art.nr.	1018810000
Artikelbeteckning	FrontCom Micro RJ45 modul, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248730063
Frp	10 Stück

Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Väggtjocklek, max.	3 mm	Väggtjocklek, min.	1 mm
Nettovikt	3,5 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Tightening torque fixing nut	2 Nm	Anslutning 1	RJ45
Anslutning 2	IDC	Artikelbeskrivning	FrontCom Micro RJ45 modul
Koppling	TIA-568A	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm
Kategori	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min.	5,5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Monteringstyp	Kopplingsskåp, Distribution box	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Skyddsklass	IP65, i slutet tillstånd	Stickcykler	750

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3at

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Godkännanden

Godkännanden	c UL us LISTED
ROHS	Uppfyllelse

Skapandedatum den 11 juli 2019 19:51:15 CEST

Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI FRONTCOM EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S

Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Montageurtag

