

THM
THM WO 50.8/150 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Typ	THM WO 50.8/150 GE
Art.nr.	1109180000
Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248885329
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM

THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5,905 inch
Höjd	50,8 mm	Bygghöjd (tum)	2 inch
Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Nettovikt	610 g		

Allmänna data

Antal per rulle	500	Bredd	150 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Halogener	Nej	Limma	Polyakrylatlim
Material	Polyesterfilm	Materialfärg enligt motståndskod	4
Teckenfältets storlek	25,4 x 50,8 mm	Temperaturområde för användning	-40...150 °C
Typ av märkning	neutral	Utförande	självhäftande

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	0,75 mm ²	Ledarytterdiameter	8,1 - 39,7 mm
Ledarytterdiameter, max.	39,7 mm	Ledarytterdiameter, min.	8,1 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Programvara	M-Print PRO configuration file
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

THM THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

