

MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Ändplattor för elektroniska komponenter i plintformat.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP MCZ1.5 1674
Art.nr.	8389030000
Artikelbeteckning	Ändplatta, MCZ-SERIES gråbeige, Ändplatta, Bredd: 1.5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
Frp	50 Stück

MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	91 mm	Bygglängd (tum)	3,583 inch
Bredd	1,5 mm	Byggbredd (tum)	0,059 inch
Höjd	55,85 mm	Bygghöjd (tum)	2,199 inch
Nettovikt	5,961 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	120 °C	Drifttemperatur, min.	-50 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	120 °C

Allmänna uppgifter

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Teknikuppgifter	WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP

Datablad

**MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

