



P-clips i plast

Egenskaper och fördelar


Tillverkade av polyamid erbjuder dessa P-clips en god temperaturlåghet samt en hög styrka. Ett stort urval av olika storlekar gör det enkelt att finna rätt produkt för varje applikation.

Användningsområde

För permanent eller halvpermanent kabelfixering. P-clipen kan användas inom många olika industrier där låg vikt och samtidigt stark fixering gör dem lämpliga.



P-clips HP.



P-clips H1P-H18P

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2



Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 värmetålig (PA66HS)
Temperaturområde	-40°C till +105°C (+145°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2





P-clips i plast

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Bredd (W)	Vägg tjockl (WT)	Hål Ø (FH)	Bunt Ø max	C/C (F)	Radie (R)	Material	Färg
211-60019	H1P	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66	Naturell (NA)
211-60010	H1P	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66HS	Svart (BK)
211-60029	H2P	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66	Naturell (NA)
211-60020	H2P	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66HS	Svart (BK)
211-60039	H3P	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66	Naturell (NA)
211-60002	H3P	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66HS	Svart (BK)
211-60049	H4P	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66	Naturell (NA)
211-60003	H4P	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66HS	Svart (BK)
211-60059	H5P	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66	Naturell (NA)
211-60004	H5P	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66HS	Svart (BK)
211-60069	H6P	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66	Naturell (NA)
211-60005	H6P	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66HS	Svart (BK)
211-60079	H7P	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66	Naturell (NA)
211-60006	H7P	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66HS	Svart (BK)
211-60089	H8P	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66	Naturell (NA)
211-60007	H8P	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66HS	Svart (BK)
211-60099	H9P	10,0	1,5	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66	Naturell (NA)
211-60109	H10P	10,0	1,5	4,2	17,5	17,0	1,5	PA66	Naturell (NA)
211-60119	H11P	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66	Naturell (NA)
211-60120	H11P	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66HS	Svart (BK)
211-60129	H12P	10,0	1,5	4,2	20,5	19,0	2,0	PA66	Naturell (NA)
211-60139	H13P	12,0	1,5	5,2	22,0	20,5	2,0	PA66	Naturell (NA)
211-60149	H14P	12,0	1,5	5,2	24,0	21,5	2,0	PA66	Naturell (NA)
211-60159	H15P	12,0	1,5	5,2	25,5	23,0	2,5	PA66	Naturell (NA)
211-60169	H16P	12,0	1,5	5,2	28,5	24,0	2,5	PA66	Naturell (NA)
211-60179	H17P	12,0	1,5	5,2	31,5	26,0	2,5	PA66	Naturell (NA)
211-60189	H18P	12,0	1,5	5,2	35,0	27,5	2,5	PA66	Naturell (NA)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.