



Flexiform kantskydd

Egenskaper och fördelar

Det ytterst flexibla, "tandade" kantskyddet G51T passas enkelt in mot plåtkanten och sitter stadigt utan behov av lim. Den tättslutande, profilerade listen ger ett prydligt intryck och skyddar mot nötning.

Användningsområde

Flexiform kantskydd används för att skydda ledningar som går genom skarpkantade passager.



Optimalt skydd av kabel och ledningar vid plåtkanter.


Materialdata	
Material	Polyetylen (PE)
Temperaturområde	-30°C till +80°C (+120°C i 200 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 HB

Materialdata	
Material	Polyamid 6 (PA6)
Temperaturområde	-60°C till +95°C (+130°C i 200 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2

Materialdata	
Material	Polytetrafluoroetylen (PTFE)
Temperaturområde	-60°C till +260°C (+350°C i 200 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V0
Godkännanden	PAN 6480-A



Flexiform kantskydd



Flexiform kantskydd

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Godstjockl min	Godstjockl max	Bredd (W)	Bredd (W2)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Förp innehåll (m)	Material	Färg
G51P										
251-10009	G51PAA	0,4	0,9	2,2	0,95	2,4	1,6	25	PE	Naturell (NA)
251-10109	G51PA	0,4	1,5	3,9	1,5	4,3	2,7	25	PE	Naturell (NA)
251-10209	G51PB	1,3	2,4	4,6	2,4	4,3	2,7	25	PE	Naturell (NA)
251-10309	G51PC	2,2	3,4	5,7	3,5	4,3	2,7	25	PE	Naturell (NA)
251-10409	G51PD	3,3	5,0	8,4	5,1	6,2	4,3	25	PE	Naturell (NA)
251-10509	G51PE	4,9	6,7	9,9	6,7	6,4	4,5	25	PE	Naturell (NA)
251-10609	G51PF	6,5	8,2	11,4	8,3	6,8	4,8	25	PE	Naturell (NA)
251-10709	G51PG	8,0	10,0	13,2	10,1	6,8	4,8	25	PE	Naturell (NA)
251-10809	G51PH	9,7	13,2	16,4	13,2	6,8	4,8	25	PE	Naturell (NA)
G51N										
251-21109	G51NA	0,4	1,5	3,9	1,5	4,3	2,7	25	PA6	Naturell (NA)
251-21209	G51NB	1,3	2,4	4,6	2,4	4,3	2,7	25	PA6	Naturell (NA)
251-21309	G51NC	2,2	3,4	5,7	3,5	4,3	2,7	25	PA6	Naturell (NA)
251-21409	G51ND	3,3	5,0	8,4	5,1	6,2	4,3	25	PA6	Naturell (NA)
251-21509	G51NE	4,9	6,7	9,9	6,7	6,4	4,5	25	PA6	Naturell (NA)
251-21609	G51NF	6,5	8,2	11,4	8,3	6,8	4,8	25	PA6	Naturell (NA)
251-21709	G51NG	8,0	10,0	13,2	10,1	6,8	4,8	25	PA6	Naturell (NA)
251-21809	G51NH	9,7	13,2	16,4	13,2	6,8	4,8	25	PA6	Naturell (NA)
G51T										
251-30109	G51TA	0,4	1,5	3,9	1,5	4,3	2,7	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30209	G51TB	1,3	2,4	4,6	2,4	4,3	2,7	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30309	G51TC	2,2	3,4	5,7	3,5	4,3	2,7	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30409	G51TD	3,3	5,0	8,4	5,1	6,2	4,3	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30509	G51TE	4,9	6,7	9,9	6,7	6,4	4,5	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30609	G51TF	6,5	8,2	11,4	8,3	6,8	4,8	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30709	G51TG	8,0	10,0	13,2	10,1	6,8	4,8	3	PTFE	Naturell (NA)
251-30809	G51TH	9,7	13,2	16,4	13,2	6,8	4,8	3	PTFE	Naturell (NA)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Flexiform kantskydd är inte självhäftande och passar därför ej för ytterkanter.