



## Distansfixering (KK)

### Egenskaper och fördelar


Distansfästet styr och fixerar ledningar och monteras enkelt med en skruv. Clipsets båda halvor är sammanlänkade för att förhindra att någon del skulle komma bort i samband med omdragning av ledningarna och ett stift förhindrar att ledningen vrider sig i samband med att skruven dras i.



Klam-Klip KK1-4.





Klam-Klip KK1-4.



Distansfixering KK

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	UL94 V2

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Höjd (H2)	Hål Ø (FH)	Bunt Ø min	Bunt Ø max	C/C (F2)	C/C (F3)	Material	Färg
234-10100	KK1	22,0	8,8	14,0	3,5	5,0	4,5	5,7	10,0	4,5	PA66	Svart (BK)
234-10200	KK2	22,0	8,8	14,0	3,5	5,0	5,5	6,7	10,0	4,5	PA66	Svart (BK)
234-10300	KK3	22,0	8,8	14,0	3,5	5,0	6,5	7,7	10,0	4,5	PA66	Svart (BK)
234-10400	KK4	22,0	8,8	14,0	3,5	5,0	7,5	8,5	10,0	4,5	PA66	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.