

VG K (standard plastförskruvning) VG M20-K67 6-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.
 Kabeltätningar, kontaktdon, låselement m.m.

Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20-K67 6-12
Art.nr.	1909690000
Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Polyamid 6
GTIN (EAN)	4032248536610
Frp	50 Stück

**VG K (standard plastförskruvning)
VG M20-K67 6-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	39,5 mm	Bygglängd (tum)	1,555 inch
Nettovikt	9,96 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	80 °C	Drifttemperatur, min.	-20 °C
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN.WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP